

DRIFT OCH SKÖTSELINSTRUKTION



DUO CONTACT RÖRKLAMMER

Enkel och dubbel för rör Ø10/12/15/16/18/20/22 vit/krom/mattkrom

Användningsområde:

För montering av Ø10/12/15/16/18/20/22 mm rör på kakel i våtutrymme.
Klammern ska enbart monteras mot hårda ytor (kakel)



Faluplast kan inte garantera funktion mot väggmattor.

Montering:

Se monteringsanvisning på hemsidan. www.faluplast.com



Rörklammern ska användas tillsammans med Faluplast lim. (RSK 381 1052 // NRF 3460004)
Vid användning av annat lim kan Faluplast ej garantera funktionen.

Rengöring:

Ingen speciell rengöring behövs, annat än avtorkning av synliga delar med trasa och vanligt mildt rengöringsmedel.

Max användningstemperatur kontinuerligt 80°, tillfälligt 90°

Materialen har bra beständighet mot de flesta kemikalier, såsom olja, bensen och tensider.

Överdelen är tillverkad i ABS (Akryl Butadien Styren) med insatser i PP. Förokromningen är av elektrolytisk typ (äkt krom) Plattan i PC/ABS.

Demontering:

Demontering av limplatta inklusive klammer.

Sker enklast genom att man skär av limfogen med en pianotråd eller dylikt.

Beroende på underlag kan man dra i limplattans snäppen, men rekommenderas inte pga risken att skada underlaget. Kvarvarande härdat lim måste avlägsnas genom mekanisk bearbetning. Icke härdat lim torkas bort med papper samt avlägsnas med terpentin eller servett som medföljer förpackningen.

Demontering av klammer från limplatta (limplattan sitter kvar på underlaget)

Klammern sitter fäst mot limplattan med snäppen. Följ nedan steg för att demontera.

Tag bort locket från klammern.

Tag ut insatsen (det saknas insats vid Ø15/16mm rör)

Under insats finns ett spår där snäppet låser mot klammern.

Använd en skruvmejsel alt Ø3mm rundstång (borr) och tryck ner i snäppet.

RSK-NUMMER	NRF.NUMMER	ART.NR	FÖR RÖR Ø	UTFÖRANDE
RSK 385 9040	NRF 348 4944	FP 14600	Ø12/15/16	Enkel, vit
RSK 385 9041	NRF 348 4945	FP 14605	Ø12/15/16	Enkel, krom
RSK 385 9042	NRF 348 4946	FP 14610	Ø12/15/16	Dubbel, vit
RSK 385 9043	NRF 348 4947	FP 14615	Ø12/15/16	Dubbel, krom
RSK 385 9052	NRF 346 0181	FP 14650	Ø10/12/15/16	Enkel, vit
RSK 385 9053	NRF 346 0182	FP 14655	Ø10/12/15	Enkel, krom
RSK 385 9049	NRF 346 0183	FP 14660	Ø16/20	Enkel, vit
RSK 385 9048	NRF 346 0184	FP 14667	Ø16/20	Enkel, mattkrom
RSK 385 9046	NRF 346 0185	FP 14670	Ø18/22	Enkel, vit
RSK 385 9047	NRF 346 0186	FP 14675	Ø18/22	Enkel, krom
RSK 385 9050	NRF 346 0187	FP 14680	Ø16/20	Dubbel, vit
RSK 385 9051	NRF 346 0188	FP 14687	Ø16/20	Dubbel, mattkrom
RSK 385 9044	NRF 346 0189	FP 14690	Ø18/22	Dubbel, vit
RSK 385 9045	NRF 346 0191	FP 14695	Ø18/22	Dubbel, krom